



Magnet na zdvíhanie bremien UL E, Maximálna nosnosť (rovná): 100kg



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085980 100
GTIN	5012095627906
Trieda položky	08P

Popis

Prevedenie:

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri **skúšobný certifikát**).

Lahko sa pohybujúca ovládacia rukoväť s bezpečnostnou poistkou pre spínací mechanizmus.

Magnety na zdvíhanie bremien majú bezpečnostný faktor 3:1.

Použitie:

Na bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a okrúhlych materiálov (č. 085990; 085980).

Pre liatinové alebo oceľové diely, dosky, tyče alebo rúrky. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarnach, skladoch ocele, nástrojárnach a výrobných priestoroch.

Technický opis

Rozmer B	131 mm
Rozmer G	32 mm
Rozmer E	49 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	7,5 mm
Rozmer D	75 mm

maximálny Ø rovna	80 mm
Rozmer A	91 mm
Rozmer C	65 mm
Rozmer F	185 mm
Maximálna dĺžka rovina	1000 mm
maximálna nosnosť rovina	100 kg
Hmotnosť	3 kg
maximálna nosnosť okrúhla	65 kg
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	7,5 mm
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie brevien