




## Magnet na zdvíhanie bremien UL E, Maximálna nosnosť (rovná): 1000kg



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	085980 1000
GTIN	5012095627937
Trieda položky	08P

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktná, robustná konštrukcia s neodymovými permanentnými magnetmi. Optimálny výkon aj pri veľkých vzduchových medzerách, žiadne rozptýlené polia. Certifikovaná odtrhávacia sila (pozri **skúšobný certifikát**).

Lahko sa pohybujúca ovládacia rukoväť s bezpečnostnou poistkou pre spínací mechanizmus. Magnety na zdvíhanie bremien majú bezpečnostný faktor 3:1.

#### Použitie:

Na bezpečnú manipuláciu a prepravu plochých a okrúhlych materiálov (č. 085990; 085980). Pre liatinové alebo oceľové diely, dosky, tyče alebo rúrky. Používa sa v skladoch, zlievarňach / oceliarnach, skladoch ocele, nástrojárnach a výrobných priestoroch.

### Technický opis

maximálna nosnosť rovina	1000 kg
Rozmer E	71 mm
minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	15 mm
Rozmer D	148 mm
Rozmer G	81 mm

Rozmer C	145 mm
Rozmer F	342 mm
maximálna nosnosť okrúhla	300 kg
Rozmer A	266 mm
Rozmer B	320 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	15 mm
Maximálna dĺžka rovina	2500 mm
maximálny Ø rovná	180 mm
Hmotnosť	39 kg
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie brezien