

**Garant****Upínač Typ AD s čelnými chladiacimi otvormi, BT 30 A = 100, Ø upnutia D1: 16mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302591 16
GTIN	4067263983958
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

Všetky stopky hrubo presústružené (tichý chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **S uzatváratelnými otvormi chladiaceho kanála.**

### Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

### Zvláštne príslušenstvo:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

## Technický opis

Náhradná upínacia skrutka č. 309900	16
Vonkajší Ø D	48 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	16 mm
Upínač	BT 30 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2

Tvar	AD
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Povrchové skľučovadlo