



Základné teleso KOMET TwinKom® pre dvojbitú vyvrtávaciu hlavu bez axiálneho nastavovania so stopkou ABS®, dlhé, Ø Dmin – Ø Dmax: 109-167



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 236682 109-167 |
| GTIN | 4047109262119 |
| Trieda položky | 24F |

Popis

Prevedenie:

- **Upínacie držiaky s nastaviteľným polomerom umožňujúce dôkladné rezanie dvomi ostriami a tiež zmenu funkcie na stupňovitý nástroj pre väčšiu hĺbku rezov.**
- **Kompaktná konštrukcia nástroja.**
- **Nastaviteľná guľová striekacia dýza zabezpečujúca cielený prívod chladiva k rezným hranám.**
- **Pri hlbokom vyvrtávaní slúžia špirálové drážky na odvádzanie triesok.**
- **Kompatibilné s 1 kanálom na mazanie minimálnym množstvom.**

S axiálnym nastavením.

Upozornenie:

Držiak a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.

Ďalšie vyhotovenia a ďalšie veľkosti s axiálnym nastavením na vyžiadanie.

Príklad objednávky:

1× č. 236680 veľ. 24–32 – základné teleso dvojreznej hlavice G01.

2× č. 236684 veľ. 24–32 – držiak dvojreznej hlavice.

10× č. 236520 veľ. 18–010 – otočné rezné platničky na univerzálne použitie (v type BK8425).

Technický opis

| | |
|--|--------------|
| Celková dĺžka L_{celk} | 175 mm |
| ABS® Ø stopky D_s | 80 mm |
| Ø rozsah $D_{\text{min}}-D_{\text{max}}$ | 109 - 167 mm |
| Prevedenie | dlhé |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Stopka | ABS |
| Použité vrtáka | vypuklý |
| Použité vrtáka | priečne vrtanie |
| Použité vrtáka | Šikmé vrtanie |
| Vnútorne chladenie | áno |
| Druh produktu | Vyvrtačiací nástroj |