

**WNMG 080412, Typ: CA4515****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252116 CA4515
GTIN	4960664600434
Trieda položky	25E

**Popis****Technický opis**

Uhlový Polomer	1,2 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4,2 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	STD
Posuv $f$	0,05 - 0,7 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	110 - 360 m/min
Hlavné použitie	K
Typ	CA4515
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412

Počet výmien/rezných hrán	6
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie