

**DNMG 080412 Wiper, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252117 CA510
GTIN	4960664700417
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,14 - 0,55 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Lamač triesok	WQ
Uhlový Polomer	1,2 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálny
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 450 m/min
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie