

**WN.G 080404, Typ: KW10**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252112 KW10
GTIN	4960664246588
Trieda položky	25E

Popis

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	1 - 4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 400 m/min
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Lamač triesok	AH
Hlavné použitie	N
Typ	KW10
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie