

Garant**DC.T 070204, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260353 HB7020
GTIN	4045197699428
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,4 mm
Lamač triesok	SS
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie