


**WN.G 080408, Typ: SW05**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252114 SW05
GTIN	4960664630042
Trieda položky	25E

## Popis

## Technický opis

Lamač triesok	MU
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	Ti
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	SW05
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Počet výmien/rezných hrán	6
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie