

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	251416 32/16
GTIN	4045197650955
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava pružinových kolíkov	259047 3
Držiak ISO-kód	A32S PTFNR/L 16
vhodná otočná rezná platnička	TN.. 1604..
Súprava pružín	259044 5
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	40 mm
Skrutka klinku	259018 6
Podložka	259031 34
Veľkosť doštičiek	16 mm
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Klinok	259015 9
Celková dĺžka L	250 mm
Výška upínania L_2	31 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D_s	32 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD

Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Súprava pružinových kolíkov 10-dielne Typ 3	259047 3
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2,5	674242 2,5
Súprava pružín 10-dielne Typ 5	259044 5
Podložka Typ 34	259031 34
Klinok Typ 9	259015 9
Skrutka klinku Typ 6	259018 6
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500