

**DCGT 070201, Typ: SP4019****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260367 SP4019
GTIN	
Trieda položky	28D

Technický opis

Uhlový Polomer	0,1 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	30 - 440 m/min
Hlavné použitie	UNI
Hĺbka rezu a_p	0,15 - 3 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	62
Typ	SP4019
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 070201
Počet výmien/rezných hrán	2

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie