

Garant

Strediaci zverák – základné zariadenie Xtric, Typ: 125XL



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	363000 125XL
GTIN	4067263109907
Trieda položky	310

Popis

Prevedenie:

- **Veľmi dobrá prístupnosť a dokonale symetrický.**
- **Kompletne kalená a jemne frézovaná spodná strana.**
- **Upínač polotovarov a hotových dielov s minimálnym možným zdvihom čelustí/ komponentov.**
- **Vrátane vyvrtaných otvorov na polohovací systém LANG, adaptovateľný na GARANT ZeroClamp a EROWA ITS148 (veľ. 50 a 80) pomocou medziplatne.**
- **Výmena čelustí bez použitia náradia. Pri otočení čelustí je možná zmena rozsahu upnutia.**
- **Rozhranie pre automatizáciu.**
- **Dômyselný systém rýchlej výmeny čelustí bez použitia náradia.**
- **Upínacia sila až 25 kN pri krútiacom momente 90 Nm.**
- **Rýchle a intuitívne ovládanie.**
- **Presnosť opakovania <0,01 mm.**
- **Stupnica na predbežné polohovanie upínacích modulov.**
- **Matica vretena s výkyvnou funkciou alebo bez nej.**
- **Upínací okraj pre úpinky.**
- **Nastavenie stredu pomocou kľúča na čelné otvory.**

Použitie:

Perfektné na 5-stranné obrábanie. Stredové upnutie.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 363010 – 363045.

Rozsah balenia:

Základná lišta, vreteno, matica vretena, **kryt vretena č. 363083.**

Zvláštne príslušenstvo:

6-hranný skrutkovač č. 627424 veľ. 5, kľúč na čelné otvory č. 628600 veľ. 2, momentový kľúč č. 656050, hlavica nástrčného kľúča č. 642229, úpinky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čap GARANT č. 363190, adaptérové dosky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzola č. 363090 (v kombinácii s č. 363079). Montážna stanica č. 358595 52/96.

Upozornenie:

Vhodné nastavbové čeluste č. 363010 – 363045 nie sú súčasťou dodávky. Upínacia poloha S2 vznikne otočením čeluste. Upínacie medzery pri typoch XS a XSP a H odstránite pomocou premiestnených nastavbových čelustí.

Originálne upínacie čapy pre ZeroClamp sú príliš dlhé na priame použitie. Skráťte závit čapov na max. dĺžku zaskrutkovania 19 mm od dosadacej plochy.

Technický opis

B	125 mm
Hmotnosť	13,4 kg
Rozstup spodnej strany	2 × 96 / 200 mm
Rozmery cez steny	5 mm
Rozmery cez steny	13 mm
Pozdĺžna drážka	20 mm
Výška H	54 mm
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo	Xtric 125
Maximálny ťahovací moment	132 Nm
Upínacia sila do maximálne	32 kN
L	370 mm
Rozsah upínania S2	92 - 330 mm
Séria	Xtric
Rozsah upínania S1	0 - 244 mm
Druh produktu	Strojový zverák

Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/363000-125XL>