

**SOMT....20ER-GM, PR1835, Typ: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222073 10
GTIN	4960664029358
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Výmenná doštička so 4 čepelami a konvexnými reznými hranami pre nízke rezné sily.

Použitie:

Geometria GM je prvou voľbou pre všeobecné obrábanie.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Hrúbka platne E	4,76 mm
Posuv f_z na zub	0,5 – 1,8 mm
Veľkosť vymeniteľnej doštičky	10
Typ	INOX
Programovací polomer pri $a_{p, max}$	3 mm
Uhlový Polomer	2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SOMT100420ER-GM

Typ	PR1835
Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	160	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		