



## Vymeniteľná frézovacia doštička SPMT 1806 EDSR-NB3T, pre rovinné/rohové frézy, PR1810



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 224031 GG     |
| GTIN             | 4960664027606 |
| Trieda položky   | 25A           |

### Popis

#### Prevedenie:

Špeciálna geometria otočnej reznej platničky znižuje rezné sily a zlepšuje odlamovanie triesky. Všetky typy majú **rezné hrany Wiper** pre vysoké posuvy.

#### Použitie:

**NB2T / NB3T:** Ideálne na **prerušované rezy**, vysoký rezný výkon a vysoké posuvy.

#### Upozornenie:

**Frézy sa osádzajú striedavo rovnakým počtom vymeniteľných doštičiek tvarov NB2 a NB3.**

Dodržiavajte pokyny ohľadom osádzania uvedené na nosiči.

Normované hodnoty pre  $a_e = 1 \times D$ .

### Technický opis

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Typ                | GG             |
| Uhlový Polomer     | 1,2 mm         |
| Hrúbka platne E    | 6,35 mm        |
| Posuv $f_z$ na zub | 0,06 – 0,25 mm |

## Technický list

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SPMT 1806 EDSR-NB3T                              |
| Typ                                   | PR1810                                           |
| Rezný materiál                        | HM                                               |
| Použitie                              | Hrubovanie                                       |
| Počet výmien/rezných hrán             | 4                                                |
| Druh produktu                         | Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie |

### Údaje o užívateľovi

|                 | Zhoda             | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|-----------------|-------------------|----------------|---------|
| GG(G)           | vhodný            | 180            | K       |
| mokrý maximum   | podmienene vhodný |                |         |
| mokrý minimálne | podmienene vhodný |                |         |
| suché           | vhodný            |                |         |
| vzduch          | vhodný            |                |         |