

**BDMT 070302 ER-JT, PR1810, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227158 GG
GTIN	4960664026456
Trieda položky	25A

**Popis****Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ . Presných  $90^\circ$  do  $a_p = 4$  mm.

**Technický opis**

Typ	PR1810
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	GG
Posuv $f_z$ na zub	0,09 – 0,16 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 070302 ER-JT
Typ	PR1810
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívatel'ovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
GG(G)	vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		