

**SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1810, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	224030 GG
GTIN	4960664027590
Trieda položky	25A

Popis**Prevedenie:**

Špeciálna geometria otočnej reznej platničky znižuje rezné sily a zlepšuje odlamovanie triesky. Všetky typy majú **rezné hrany Wiper** pre vysoké posuvy.

Použitie:

NB2T / NB3T: Ideálne na **prerušované rezy**, vysoký rezný výkon a vysoké posuvy.

Upozornenie:

Frézy sa osádzajú striedavo rovnakým počtom vymeniteľných doštičiek tvarov NB2 a NB3.

Dodržiavajte pokyny ohľadom osádzania uvedené na nosiči.

Normované hodnoty pre $a_e = 1 \times D$.

Technický opis

Uhlový Polomer	1,2 mm
Hrúbka platne E	6,35 mm
Typ	GG
Posuv f_z na zub	0,06 – 0,15 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SPMT 1806 EDSR-NB2T

Typ	PR1810
Rezný materiál	HM
Použitie	Hrubovanie
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180	K
mokrý maximum	podmienene vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		