

**BDMT 170408 ER-N3, PR1825, Typ: ST1400****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227672 ST1400
GTIN	4960664028085
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**

Frézy sa osádzajú striedavo rovnakým počtom vymeniteľných doštičiek tvarov N3 a N4. Dodržiavajte, prosím, pokyny ohľadom osádzania uvedené na nosiči. Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f_z na zub	0,09 – 0,16 mm
Typ	ST1400
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 170408 ER-N3
Typ	PR1825
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	140	P
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		