

**BDMT 170408 ER-N4, PR1810, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227683 GG
GTIN	4960664026449
Trieda položky	25A

**Popis****Upozornenie:**

Frézy sa osádzajú striedavo rovnakým počtom vymeniteľných doštičiek tvarov N3 a N4. Dodržiavajte, prosím, pokyny ohľadom osádzania uvedené na nosiči. Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	GG
Posuv $f_z$ na zub	0,09 – 0,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 170408 ER-N4
Typ	PR1810
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
GG(G)	vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		