

**BDMT 070308 ER-JT, PR1810, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	227160 GG
GTIN	4960664026470
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$. Presných 90° do $a_p = 4$ mm.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,09 – 0,16 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	PR1810
Typ	GG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	BDMT 070308 ER-JT
Typ	PR1810
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		