

**DC.T 070204, Typ: CA6525**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260382 CA6525
GTIN	4960664589234
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	0,4 mm
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Lamač triesok	MQ
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	50 - 140 m/min
Typ	CA6525
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070204
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie