

**Výkonný TK vrták HOLEX Pro Inox s valcovou stopkou DIN 6535 HB, AlTiN, Ø DC m7: 3,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	122686 3,25
GTIN	4067263112594
Trieda položky	12F

Popis**Prevedenie:**

Efektívne vŕtanie najmä na použitie v **nehrdzavejúcich oceliach a oceliach odolných voči kyselinám**.

Rovné hlavné rezné hrany s **optimalizovaným dizajnom rezných hrán** na zlepšenie lámania triesok. Zväčšené komory pre **vynikajúci odvod triesok**. Zvýšená odolnosť proti opotrebeniu vďaka **vylepšenému karbidovému substrátu a povrchovej úprave odolnej voči vysokej teplote**.

Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	2
Menovité -Ø D _c	3,25 mm
Tolerancia menovitého Ø	m7
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l ₂	23,1 mm
Norma	DIN 6537 L
Dĺžka napínacích drážok L _c	28 mm
Celková dĺžka L	66 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm ²	0,05 mm/ot,
Ø stopky D _s	6 mm
Séria	Pro Inox

Povrchová úprava	AlTiN
Rezný materiál	VHM
Prevedenie	6×D
Uhol špičky	140 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HB s h6
Vnútorne chladenie	áno, pri 25 bar
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Špirálový vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	140	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	120	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	110	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	80	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	55	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	45	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	35	S
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	podmienene vhodný		