

**DC.T 11T304, Typ: CA510****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260386 CA510
GTIN	4960664697649
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 450 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 1,5 mm
Lamač triesok	HQ
Typ	CA510
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T304
Počet výmien/rezných hrán	2

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie