


Garant**DC.T 11T302, Typ: HB7310**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260458 HB7310
GTIN	4045197669568
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,05 - 0,5 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	350 - 600 m/min
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 4 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	AM
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	N
Typ	HB7310
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 11T302
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie