

**Garant****Elektrikársky skrutkovač pre skrutky PlusMinus, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene, SLIM čepeľ, plne izolovaná, Veľkosť profilu: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	668922 2
GTIN	4067263113348
Trieda položky	61F

**Popis****Prevedenie:**

S **čepeľou SLIM** = znížený priemer čepele a izolácie pre hlboko položené skrutkové a pružinové prvky ( $\varnothing$  izolácie =  $\varnothing$  čepele).

Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201**.

Každý skrutkovač je individuálne testovaný vo vodnom kúpeli so zreteľom na prerušenie napätia. Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene**a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masnými rukami. **Čepeľ** z chróm-vanádiovkej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot.

**Použitie:**

Na prácu pod napätím do 1000 V.

Unášací hrot skrutkovača s kombinovaným profilom sa dokonale hodí do **skrutiek PlusMinus (kombinácia Pozidriv/drážka)**, ktoré sa používajú najmä v elektroinštalačných komponentoch.

**Technický opis**

Veľkosť profilu	2
Dĺžka čepele	100 mm
Celková dĺžka	205 mm
Profil Pozidriv - zárez	2 – 1,0 × 6
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201

Výstupný profil	Skrutkovač s kombinovaným profilom Pozidriv/drážka
Druh produktu	Skrutkovač