


**CNMG 190612, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250383 CA125P
GTIN	4960664013951
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	PH
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Posuv $f$	0,28 - 0,88 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 190612
Typ	CA125P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 10 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie