


**CNMM 160616, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250498 CA125P
GTIN	4960664014033
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Uhlový Polomer	1,6 mm
Typ	CA125P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160616
Lamač triesok	PX
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 11 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Posuv $f$	0,25 - 0,9 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hlavné použitie	P
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie