


**CNMM 190608, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250502 CA125P
GTIN	4960664014040
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	PX
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 11 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 190608
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Typ	CA125P
Posuv $f$	0,25 - 0,9 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie