


**CNMM 190616, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250504 CA125P
GTIN	4960664014842
Trieda položky	25E

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	1 - 11 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 190616
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,25 - 0,9 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	PX
Typ	CA125P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Uhlový Polomer	1,6 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie