

**DNMG 150604, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250696 CA125P
GTIN	4960664014170
Trieda položky	25E

Technický opis

Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	CA125P
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PQ
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie