


**DNMG 150612, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,15 - 0,6 mm/ot,
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	PMG
Typ	CA125P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150612
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie