

**DNMG 150604, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250796 CA125P
GTIN	4960664024322
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Počet výmien/rezných hrán	4
Typ	CA125P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Lamač triesok	PMG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150604
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie