

**DNMG 150608, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250797 CA125P
GTIN	4960664024339
Trieda položky	25E

Technický opis

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Typ	CA125P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Lamač triesok	PMG
Uhlový Polomer	0,8 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie