

**DNMG 150608, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250697 CA125P
GTIN	4960664014187
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Typ	CA125P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150608
Počet výmien/rezných hrán	4
Posuv f	0,13 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Lamač triesok	PQ

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie