

**DNMG 150616, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250894 CA125P
GTIN	4960664015313
Trieda položky	25E

Technický opis

Uhlový Polomer	1,6 mm
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	PH
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150616
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Typ	CA125P
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	140 - 300 m/min
Hĺbka rezu a_p	1 - 5 mm
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie