

**DNMG 080408 Wiper, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252115 CA125P
GTIN	4960664017201
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Typ	CA125P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Posuv $f$	0,14 - 0,55 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Počet výmien/rezných hrán	6
Lamač triesok	WQ
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080808
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie