


**CCMT 09T308, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Trieda položky	25E

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 180 m/min
Posuv f	0,05 - 0,25 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA125P
Počet výmien/rezných hrán	2
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Lamač triesok	HQ
Tolerancia	M
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT09T308-HQ CA125P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie