


**CCMT 09T302, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260194 CA125P
GTIN	4960664017591
Trieda položky	25E

Technický opis

Tolerancia	M
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 260 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T302
Typ	CA125P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,2 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný

Lamač triesok

GK

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie