

**TNMG 160404, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Trieda položky	25E

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	6
Rezný materiál	HM
Typ	CA125P
Hlavné použitie	P
Lamač triesok	PMG
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160404
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie