

**DCMT 11T302, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260488 CA125P |
| GTIN             | 4960664018093 |
| Trieda položky   | 25E           |

**Technický opis**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Hĺbka rezu $a_p$                       | 0,5 - 3 mm                |
| Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie | 90 - 260 m/min            |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia       | hrubovanie a dokončovanie |
| Tolerancia                             | M                         |
| Typ                                    | CA125P                    |
| Počet výmien/rezných hrán              | 2                         |
| Lamač triesok                          | GK                        |
| Posuv $f$                              | 0,1 - 0,3 mm/ot,          |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička  | DCMT 11T302               |
| Podmienka rezu                         | ľahko prerušovaný         |
| Hlavné použitie                        | P                         |
| Uhlový Polomer                         | 0,2 mm                    |

|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Rezný materiál | HM                                    |
| Druh produktu  | Otočné rezné platničky na sústruženie |