

**TNMG 220404, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251586 CA125P
GTIN	4960664024421
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Lamač triesok	PMG
Počet výmien/rezných hrán	6
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Typ	CA125P
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 220404

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie