

**TNMG 160408, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
Typ	CA125P
Lamač triesok	PQ
Uhlový Polomer	0,8 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Hlavné použitie	P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie