

**TNMG 160408, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251583 CA125P
GTIN	4960664024407
Trieda položky	25E

Technický opis

Typ	CA125P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Uhlový Polomer	0,8 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TNMG 160408
Lamač triesok	PMG
Posuv f	0,15 - 0,5 mm/ot,
Hlavné použitie	P

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie