


**SNMG 150612, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251363 CA125P
GTIN	4960664015634
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	1 - 11 mm
Typ	CA125P
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	1,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	140 - 330 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	SNMG 150612
Počet výmien/rezných hrán	8
Lamač triesok	PH
Posuv $f$	0,3 - 1 mm/ot,

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie