

**DNMG 080404 Wiper, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252113 CA125P
GTIN	4960664017195
Trieda položky	25E

Technický opis

Lamač triesok	WQ
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Posuv f	0,14 - 0,55 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	6
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 3 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	CA125P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080404
Rezný materiál	HM

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie