

**VNMG 160408, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251754 CA125P
GTIN	4960664014439
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Typ	CA125P
Posuv $f$	0,13 - 0,4 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VNMG 160404
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Počet výmien/rezných hrán	4
Lamač triesok	PQ

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie