


**WN.G 080408, Typ: CA125P**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	252114 CA125P
GTIN	4960664024476
Trieda položky	25E

Technický opis

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Typ	CA125P
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	6
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WN.G 080408
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 5 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Tolerancia	M
Uhlový Polomer	0,8 mm

Lamač triesok	PMG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie