


**WNMG 080412, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252116 CA125P
GTIN	4960664024483
Trieda položky	25E

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Počet výmien/rezných hrán	6
Lamač triesok	PMG
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	1,2 mm
Posuv f	0,15 - 0,6 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Tolerancia	M
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm

Typ	CA125P
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie