

**DNMG 080408 Wiper, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252015 CA125P
GTIN	4960664017157
Trieda položky	25E

Technický opis

Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
Hlavné použitie	P
Rýchlosť rezania v _c Hlavné použitie	150 - 320 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokončovanie
Typ	CA125P
Lamač triesok	WP
Hĺbka rezu a _p	0,3 - 1,2 mm
Počet výmien/rezných hrán	6
Rezný materiál	HM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080408

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie