

**CCMT 060204, Typ: CA125P****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 260192 CA125P |
| GTIN | 4960664017584 |
| Trieda položky | 25E |

Technický opis

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | hrubovanie a dokončovanie |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMT 060204 |
| Rezný materiál | HM |
| Typ | CA125P |
| Lamač triesok | GK |
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Posuv f | 0,1 - 0,3 mm/ot, |
| Podmienka rezu | ľahko prerušovaný |
| Hĺbka rezu a_p | 0,5 - 3 mm |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Hlavné použitie | P |
| Tolerancia | M |

| | |
|--|---------------------------------------|
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 60 - 260 m/min |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |