

**CC.T 09T304, Typ: CA125P**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Trieda položky	25E

## Technický opis

Typ	CA125P
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	60 - 260 m/min
Lamač triesok	GK
Počet výmien/rezných hrán	2
Rezný materiál	HM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	ľahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCMT 09T304
Tolerancia	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie